

Modular tower light, Harmony XVU, illuminated
LED units, blue, 60mm, steady, IP65, 24V AC
DC



產品範圍	Harmony XVU
產品或元件類別	模組化塔燈
信標或指示燈組單元類別	LED單元
安裝直徑	60 mm
元件名稱	XVU
光源	LED, 藍色
設備應用	包裝機 汽車 機床

信號類型	穩定
裝配樣式	最多4個帶蜂鳴器的單元 客戶組裝，最多5個單元
材料	聚碳酸酯 V-2 符合 UL 94 聚碳酸酯 V-0 符合 UL 94
[Us] 額定供應電壓	24 V 交流/直流
最大功耗(W)	2.5 W
電流消耗	<= 50 mA
信號類別	穩定
長度	50 mm
淨重	0.064 kg

產品認證	UL[RETURN]CE[RETURN]CSA
儲存環境溫度	-40...70 °C
IP防護等級	IP65
運行環境空氣溫度	-25...50 °C
抗振	2 gn

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.1 cm
Package 1 Width	13.3 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	150 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30 cm

Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4.252 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	70 cm
Package 3 Weight	35.84 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	 壽命結束資訊