


ZB4BA38
发光按钮头 - Ø 22 - 绿 - 用于插入图例



產品範圍	Harmony XB4
產品或元件類別	照光按鈕頭
設備短名稱	ZB4
產品相容性	通用LED
擋板材料	鍍鉻金屬
頭部類別	標準
安裝直徑	22.5 mm
每組銷售單位	1
信號單元頭形狀	圓形
操作符類別	彈簧復歸
操作員配置	綠色 平頭, 無標記
操作員附加資訊	用於插入圖例
色蓋/操作部或鏡片顏色	綠色

CAD總寬度	29 mm
CAD總高度	29 mm
CAD總深度	30 mm
淨重	0.028 kg
耐高壓墊圈	7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
機械耐久性	10000000 周
電氣構成代碼	M1 6 單個 前面安裝 有 整組LED M2 6 單雙 前面安裝 有 整組LED M6 2 單個 前面安裝 有 整組LED和變壓器 M10 2 單個 前面安裝 有 整組LED C3 6 單個 前面安裝 C4 6 單雙 前面安裝 C14 2 單個 前面安裝
設備介紹	基本元素

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
過電壓類別	等級I 符合 IEC 60536
IP防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA防護等級	NEMA 13 NEMA 4X
IK防護等級	IK06 conforming to IEC 62262

本文件中所含資訊包含文件中所含產品性能的常規描述和/或技術特性。本文件不代表或不用於確定用戶應用產品的適用性或其可靠性。用戶或集成商及其分有責任就有關產品的具體應用或使用進行適當的風險分析、評估和測試。施耐德電機及其子公司不承擔任何責任。

標準	IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 no 14 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
產品認證	DNV[RETURN]UL認證[RETURN]勞埃德船級社 [RETURN]GL[RETURN]CSA[RETURN]BV
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.000 cm
Package 1 Width	3.400 cm
Package 1 Length	5.400 cm
Package 1 Weight	30.400 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.518 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	800
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	36.604 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)  EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	 壽命結束資訊

保固

保固	18 months
----	-----------