

產品規格表

產品特性

ZB4BC3

非照光按鈕頭，Harmony XB4，蘑菇頭
40mm，金屬，綠色，22mm，彈簧復歸



主要訊息

產品範圍	Harmony XB4
產品或元件類別	非照光按鈕頭
設備短名稱	ZB4
擋板材料	鍍鉻金屬
安裝直徑	22 mm
每組銷售單位	1
頭部類別	標準
信號單元頭形狀	圓形
操作符類別	彈簧復歸
操作員配置	綠色 蘑菇頭Ø 40 mm, 無標記
色蓋/操作部或鏡片顏色	綠色

補充訊息

CAD總寬度	40 mm
CAD總高度	40 mm
CAD總深度	52 mm
機械耐久性	5000000 周
電氣構成代碼	C1 9 單個 前面安裝 C2 9 單雙 前面安裝 C11 3 單個 前面安裝 C15 1 單個 前面安裝
設備介紹	基本元素

環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
過電壓類別	等級I 符合 IEC 60536
IP防護等級	IP66 符合 IEC 60529 IP69 IP69K
NEMA防護等級	NEMA 13 NEMA 4X
IK防護等級	IK06 conforming to IEC 50102
標準	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 no 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
產品認證	DNV[RETURN]勞埃德船級社[RETURN]UL認證 [RETURN]BV[RETURN]CSA[RETURN]GL
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

本文中所含資訊包括產品性能、特性和技術特性。
本文件不代代表或承諾任何產品的通用性、耐用性或可兼容性。
用戶或集成商應自行對產品的適用性進行評估。用戶應對其使用本文件所含資訊不負任何責任。
施耐德電機及其分支機構對本文件所含資訊不負任何責任。

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.4 cm
Package 1 Width	4.5 cm
Package 1 Length	5.4 cm
Package 1 Weight	76.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.54 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊

保固

保固	18 months
----	-----------