

本文件中所含資料包含文件中所含產品性能的正常描述和或技術特性。
本文件不代表或不用於確定用於特定用戶應用產品的適用性。
本用戶或廠商有責任就有關產品的具體應用用途進行適合且可靠的風險分析、評估和測試。

產品認證	勞埃德船級社[RETURN]GL[RETURN]CSA[RETURN]BV[RETURN]UL認證 [RETURN]DNV
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
抗快速暫態	2 kV 符合 IEC 61000-4-4
抗電磁場	10 V/m 符合 IEC 61000-4-3
抗靜電放電	6 kV 接點 (在金屬部件上) 符合 IEC 61000-2-6 8 kV 空氣中 (絕緣部分) 符合 IEC 61000-2-6
電磁輻射	B類 符合 IEC 55011

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.600 cm
Package 1 Width	3.400 cm
Package 1 Length	5.400 cm
Package 1 Weight	52.000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	200
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	10.874 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	77.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	60.000 cm
Package 3 Weight	100.828 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	 壽命結束資訊
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------