

電氣耐久性	1000000 周, AC-15, 2 A 在 230 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, AC-15, 3 A 在 120 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, AC-15, 4 A 在 24 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, DC-13, 0.2 A 在 110 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 1000000 周, DC-13, 0.5 A 在 24 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
電氣可靠性	$\Lambda < 10\exp(-6)$ 在 5 V 和 1 mA 清潔環境 符合 IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ 在 17 V 和 5 mA 符合 IEC 60947-5-4
附加資訊	安裝在箱體中的整合板上
電氣構成代碼	SR1 3) SR2 2) MR1 2)

環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-40...70 °C
IP防護等級	IP20 符合 IEC 60529
標準	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 no 14 IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
抗振	5 gn (f= 12...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.000 cm
Package 1 Width	3.000 cm
Package 1 Length	3.500 cm
Package 1 Weight	9.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	4.500 cm
Package 2 Width	5.500 cm
Package 2 Length	6.000 cm
Package 2 Weight	53.000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	800
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	8.813 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)  EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是

不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------