

Gegevensblad product Kenmerken

MTN629993

KNX Inbouw schakelactor - 16 A/AC 230 V -
Polarwit



Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Schakelaaraandrijving
Type bus	KNX
Aantal contacten	1

Complementair

Montage apparaat	Verzonken
[Ue] rated operational voltage	100...240 V
Network frequency	50...60 Hz
[In] rated current	16 A
Type last	Halogeenlampen: <= 1700 W, 230 V AC Gloeilampen: <= 1173 W, 100 V AC Gloeilampen: <= 2700 W, 230 V AC Gloeilampen: <= 2817 W, 240 V AC Halogeenlampen: <= 739 W, 100 V AC Halogeenlampen: <= 1773 W, 240 V AC Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 434 VA, 100 V AC Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 1000 VA, 230 V AC Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 1043 VA, 240 V AC Capacitief: , 10 A, 105 µF, 100...240 V AC

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,300 cm
Package 1 Width	7,400 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	20,100 cm
Package 2 Width	30,800 cm
Package 2 Length	40,200 cm
Package 2 Weight	5,446 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------