

Gegevensblad product

Kenmerken

MTN630425

KNX inbouw aanwezigheidsmelder - ARGUS

180/2,20m - Actief wit - Systeem M



Hoofd

Range	KNX
Beschermde naam	M-Star M-Plan glass M-Smart M-Plan M-Elegance M-Arc System M
Product or component type	Aanwezigheidssensor
Type bus	KNX
Kleurtint	Actiefwit

Complementair

Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en centraalplaat
Aantal kanalen	5
Type bescherming	Kruipzonebescherming
Type instelling	Lichtgevoeligheid instelbaar
Belastingscyclus	15.300 minuten
Bereik tijdvertraging	0...1 s (inschakelen)
Detectiezone	Zijwaarts: 8 m
Detectiehoek	180° horizontaal
Materiaal	Kunststof glanzend
Oppervlaktebehandeling	Antibacterieel
Montage apparaat	Verzonken
Montagehoogte	2,2 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,9 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	92,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,17 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------