


## Gegevensblad product Kenmerken

# MTN649212

## KNX Schakelactor - 12 x 230V/10A - Handmatige bediening - Lichtgrijs



### Hoofd

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Range of product                         | KNX                                  |
| Product or component type                | Schakelaaraandrijving                |
| Werkingsmodus                            | Manueel                              |
| Type bus                                 | KNX                                  |
| Aanvullende informatie modulair apparaat | Aansluitbaar met verschillende fasen |
| Aantal contacten                         | 12                                   |

### Complementair

|                                |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totaal aantal modules (18 mm)  | 6                                                                                                                                                      |
| Mounting support               | DIN-rail                                                                                                                                               |
| [Ue] rated operational voltage | 230 V                                                                                                                                                  |
| Network frequency              | 50...60 Hz                                                                                                                                             |
| [In] rated current             | 10 A                                                                                                                                                   |
| Local signalling               | LED                                                                                                                                                    |
| Type last                      | Halogeenlampen: <= 1700 W, 230 V AC<br>Gloeilampen: <= 2000 W, 230 V AC<br>Capacitief: , 105 µF, 230 V AC<br>Fluorescentielampen: <= 1800 VA, 230 V AC |

### Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
|----------------------|------|

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 8 cm    |
| Package 1 Width              | 12,4 cm |
| Package 1 Length             | 15,8 cm |
| Package 1 Weight             | 559 g   |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product      |
| REACH-regelgeving                   | REACH-verklaring           |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen |
| Kwivrij                             | Ja                         |
| RoHS-regulering China               | RoHS-verklaring China      |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | Ja                         |

|                   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Milieu Profiel    | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>                                  |
| Circulair Profiel | <a href="#"> Informatie Over Einde Levensduur</a>                              |
| WEEE              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|