

Product data sheet

Characteristics

16316

Cartus C2 40-350 pentru descarcator Prd1



Principal

Tip produs sau componenta	Cartuş
Nume scurt al dispozitivului	C2 40-350
Tip descarcator de supratensiune	Retea de distributie a energiei electrice

Suplimentar

Tip clasa descarcator de supratensiune	Tip 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune	MOV
Sistem de impamantare	TT TN
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. 50 Hz
Curent nominal de descarcare	20 kA
Curent maxim de descarcare	40 kA
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua	350 V
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]	<1,4 kV tip 2
Semnalizare locala	Alb/rosu steag
Mod de montare	Conectare
Suport de montare	În modulul SPD
Pasi de 9 mm	1,3
Inaltime	50 mm
Latime	12 mm
Adancime	57 mm
Culoare	Gri antracit (RAL 7016)
Material	PBT (polibutilenă tereftalată)
Timp de raspuns	< 25 ns

Mediu

Standarde	SR EN 61643-1 SR EN 61643-11
Certificari produs	KEMA-KEUR
Grad de protectie IP	Fata frontala IP20
Umiditate relativa	5...90 %
Altitudine de functionare	0...2000 m
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	61,0 g
Înălțimea formei de impachetare 1	2 cm
Latimea formei de impachetare 1	7 cm
Lungimea formei de impachetare 1	9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2	108
Greutatea formei de impachetare 2	6,964 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	30 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------