

Product data sheet

Characteristics

21503

Acti9, Bare Colectoare Tip Pieptene, 1L+N, Inclinare 9mm, 24 Module, 80A



Principal

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Mod de montare	Orizontal
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de conectare
Descrierea liniilor	1L + N
Lungime in 18 module	24

Suplimentar

Numar de cai	24 ways N + 1 L
Configuratie pol	1 x 1P + N 1 x 2P
Pasul de conectare	9 mm
Tipul conectorului	dinte
Distanța dintre cai	18 mm
Marcaj	N L
Izolatie	Izolat
Prezentare dispozitiv	Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare	80 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV
Locatie de montare	Sus pornit borne tip tunel
Numar de pasi de 9mm pe rand	48
Latime	432 mm
Culoare	Gri deschis (RAL 7035)
Compatibilitate gama	Acti 9 (Acti9 iDPN) Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi) Acti 9 (Acti9 IDc) Multi 9 (Multi9 N40 Vigi) N40 Vigi Multi 9 (Multi9 N40)

Mediu

Standarde	EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7
Rezistenta la foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3 conformitate cu IEC 60947-7

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,2 cm
Latime prima forma de impachetare	3,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	48,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	153 g

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------