

Product data sheet

Characteristics

51207

Controler Varmetric - Varlogic - Rt6



Principal

Gama	EasyLogic
Nume produs	EasyLogic PFC Controller
Nume scurt al dispozitivului	RT6
Tip produs sau componenta	Controler factor de putere

Suplimentar

Numarul de contacte de iesire ale treptelor	6
[Us] tensiune nominala de alimentare	320...460 V c.a. 50/60 Hz
Curentul de masura	0...5 A
Mod de operare	Manual
Tip afisaj	4 cifre LED cu 7 segmente
Tip de masurare	Factor de putere
Funcție de alarma	Ultimele 5 alarme
Tip de intrare	Faza - faza Intrare de curent CT...10000/5 A
Tip de iesire	leșiri pe contacte libere de potențial 1 A 400 V c.a. 50/60 Hz leșiri pe contacte libere de potențial 2 A 250 V c.a. 50/60 Hz leșiri pe contacte libere de potențial 5 A 120 V c.a. 50/60 Hz leșiri pe contacte libere de potențial 0.3 A 110 V c.c. leșiri pe contacte libere de potențial 0.6 A 60 V c.c. leșiri pe contacte libere de potențial 2 A 24 V c.c.
Tip de setare	Cos phi țintă 0.85 inductiv...1
Precizie de masurare	+/- 2 %
Interval timp de intarziere	10...1800 s 10...1800 s (la reconectare)
Secventa treptelor	1.2.2.2 1.2.4.4 1.2.3.6 1.1.2.4 1.2.3.4 1.1.1.1 Linia 1.2.3.3 1.1.2.2 1.1.2.3 1.2.4.8
Locul de montare	Panou În dulap
Inaltime	143 mm
Latime	143 mm
Adancime	67 mm
Greutate neta	0,8 kg

Mediu

Standarde	EN 61010-1 IEC 61326 IEC 61010-1
Grad de protecție IP	Cu spatele în față IP20 Fata frontala IP41 conformitate cu IEC 60429
Temperatura ambientală de funcționare	0...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	8,500 cm
Latime prima forma de impachetare	18,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	957,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Înălțime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,094 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
Înălțime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	57,980 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------