

Product data sheet

Characteristics

A9A15213

Transformator sonerie 4VA 230VCA 8VCA



Principal

Gama de produse	Acti 9
Nume produs	Acti9 iTR
Tip produs sau componenta	Transformer
Nume scurt al dispozitivului	iTR
Tip transformator	Transformator clopotel

Suplimentar

[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. 50/60 Hz
Tensiune de iesire	8/12 V +/- 15 % în sarcină 12/16 V fără sarcină
Protecție la scurtcircuit pentru iesire	Incorporat
Putere nominala in VA	4 VA
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	4
Inaltime	89 mm
Latime	36 mm
Adancime	60 mm
Culoare	Alb
Terminal auxiliar de conectare	Terminal tunelsrigid 2,5 mm ² Terminal tunelsflexibil 2,5 mm ² Terminal tunelsflexibil cu pin 2,5 mm ²
Lungimea de dezizolare a cablului	6 mm
Cuplu de strangere	0,5 N.m

Mediu

Standarde	EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 EN 60742
Certificari produs	NF
Grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
Categorie de supratensiune	Clasa II opțional ecranat
Temperatura ambientala de functionare	-20...55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-25...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4 cm
Latime prima forma de impachetare	7 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	237 g

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------