

Product data sheet

Characteristics

A9A15306

Priza din Ipc, 2P+E, 16A, 250Vac, Nfc 15100, Std Francez



Principal

Gama de produse	Acti9
Nume produs	Acti9 iPC
Tip produs sau componenta	Modular socket-outlet
Nume scurt al dispozitivului	iPC
Descriere poli	2P + E
Standard priza	Franceza

Suplimentar

[In] calibru	16 A
[Ue] tensiune nominala	250 V c.a. 50/60 Hz
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica
Numar de pasi de 9mm pe rand	5
Inaltime	84 mm
Latime	45 mm
Adancime	60 mm
Greutate neta	98 g
Culoare	Alb
Conexiuni - borne	Terminal tip tunel1 cablu(ri) 6 mm ² flexibil Terminal tip tunel1 cablu(ri) 10 mm ² rigid
Lungimea de dezizolare a cablului	13 mm
Cuplu de strangere	1,2 N.m

Mediu

Standarde	IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314
Grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK03
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,500 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	102,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	2,750 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	20,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	560,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	75
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,878 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------