

Product data sheet

Characteristics

A9E15121

Comutator cu 4 Cai Cmd 10 A 10A 2P U 415V Ca



Principal

Gama de produse	Acti 9
Nume produs	Acti9 iCM
Tip produs sau componenta	Selector
Nume scurt al dispozitivului	iCMD
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Electrical circuit control
Tip si compozitie contacte	1 C/O
[Ue] tensiune nominala de functionare	415 V c.a. 50/60 Hz
Standarde	SR EN 60947-3 SR EN 60947-3 VDE 0660 partea 107 UL

Suplimentar

[Ie] curent nominal	10 A
Maximum operating voltage	440 V
Tip de control	Maner rotativ 5 pozitia
Marcaj	0 - 1 - 2 - 3 - 4
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pasi de 9 mm	4
Inaltime	60 mm
Latime	36 mm
Adancime	75 mm
Greutate neta	58 g
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	1000000 cic
Durabilitate electrica	AC-21A 200000 cic
Conexiuni - borne	Călăreți 1,5 mm ²
Lungimea de dezizolare a cablului	9 mm pentru partea de jos conectare
Cuplu de strangere	1 N.m partea de jos

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare	-20...55 °C
Temperatura de depozitare	-25...80 °C

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	75,0 g
Înălțimea formei de impachetare 1	4,3 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2	80
Greutatea formei de impachetare 2	6,487 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	30,0 cm
Latimea formei de impachetare 2	30,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40,0 cm

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------