

Product data sheet

Characteristics

A9E18039

Acti9 Ipb Buton Gri 1Ni, Indicator Luminos
Rosu 12-48Vca/Cc



Principal

Gama de produse	Acti9
Nume produs	Acti9 iPB
Tip produs sau componenta	Intrerupator cu revenire
Nume scurt al dispozitivului	iPB
Standarde	SR EN 60669-1 SR EN 60947-5-1

Suplimentar

Tip si compozitie contacte	1 NC
[Ie] curent nominal de utilizare	20 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a.
Tip de control	1 intrerupator cu revenire gri
Semnalizare locala	Indicator cu LED rosu, 100000 H 0,3 W)
Tensiune circuit de semnalizare	C.A. 12...48 V 50/60 Hz C.c. 12...48 V
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Partea superioara Clario Partea superioara Librio Partea superioara ProDis
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
Inaltime	82 mm
Latime	18 mm
Adancime	71,5 mm
Culoare	Alb
Durabilitate electrica	AC-22:30000 cic c.a. 50/60 Hz
Conexiuni - borne	Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm ² rigid Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm ² flexibil Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm ² flexibil cu pin Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm ² rigid Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm ² flexibil Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm ² flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
Cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

Tropicalizare	2
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-35...70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,500 cm
Latime prima forma de impachetare	2,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	46,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	598,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	108
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,952 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------