

Product data sheet

Characteristics

A9N26929

Acti9, Contact Auxiliar Oc Plus 1 Sd Si Of C.A,
C.C



Principal

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Contact comutator dublu sau de defect
Nume scurt al dispozitivului	OF si OF sau OF si SD
Compozitie contacte de semnalizare	2 C/O
[In] curent nominal	DC-12 1 A at 130 V, c.c. DC-12 2 A at 48 V, c.c. DC-12 6 A at 24 V, c.c. AC-12 3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, c.a. 50/60 Hz
Numar de pasi de 9mm pe rand	1

Suplimentar

Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	nu
Inaltime	90 mm
Latime	9 mm
Adancime	73,5 mm
Greutate neta	38 g
Culoare	Alb
Conexiuni - borne	Borna cu clema cu surub (top and bottom) 2 cablu(ri) 1,5 mm ² - flexibil Borna cu clema cu surub (top and bottom) 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm ² - rigid Borna cu clema cu surub (top and bottom) 2 cablu(ri) 1,5 mm ² - flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
Cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Certificari produs	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Temperatura ambientala de functionare	-25...50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,2 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	46 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,7 cm
Latime a doua forma de impachetare	10 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	609 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	108
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,94 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------