



### Principal

Gama de produse	PowerLogic
Tip produs sau componenta	Heavy duty capacitor
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Nume serie	HDuty
Continutul armonic al retelei	<= 20 %
Parametrii electrici	50 kVAR 50 Hz
Tensiunea maxima permisa	1.1 x Un (8 ore în 24 de ore)
Capacitate de supracurent continuu	1.8 x In
Tensiune nominala	440 V c.a. 50/60 Hz

### Suplimentar

Pierderi dielectrice	< 0.2 W/kvar
Pierderi de putere	< 0.5 W/kVAr
Toleranta pentru capacitatea electrica	De la - 5% la 10%
Tensiunea de test	2.15 x Un c.a. intre terminale pentru 10 s <= 660 V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s >= 660 V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
Varfuri de curent	250 x In
Numar maxim de comutari pe an	7000
Durata de serviciu in ore	130000 H
Material dielectric	Folie de polipropilenă metalizată cu aliaj Zn / Al, rezistivitate □i profil special, muchie specială
Material de impregnare	Non-PCB ră□ină PUR uscată Biodegradabil
Tip de instalare	Instalare in interior
Conexiuni - borne	Borne cu cleme
Mod de montare	Vertical/orizontal
Diametru	136 mm
Inaltime	321 mm
Greutate neta	5,3 kg

### Mediu

Standarde	IEC 60831-1 IEC 60831-2
Grad de protectie IP	IP00
Altitudine de functionare	2000 m
Clasa de temperatura	D
Temperatura ambientala de utilizare	-25...55 °C
Umiditate relativa	95 %

## Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	5,334 kg
Înălțimea formei de impachetare 1	18,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	18,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	38 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	P06
Numar de unitati in forma de impachetare 2	12
Greutatea formei de impachetare 2	77,008 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	80 cm
Latimea formei de impachetare 2	80 cm
Lungimea formei de impachetare 2	60 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S06
Numar de unitati in forma de impachetare 3	12
Greutatea formei de impachetare 3	64,008 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	74 cm
Latimea formei de impachetare 3	60 cm
Lungimea formei de impachetare 3	80 cm

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------