

Product data sheet

Characteristics

GAC0521

Tesys Gc & Gy - Bloc Contact Auxiliare - 1 No + 1 Nc



Principal

Gama	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	GAC0
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate produs	TeSys GC TeSys GY
Locul de montare	Partea dreapta
Compozitie contact pol	1 NO + 1 NC
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V
[Ith] curent termic conventional in aer liber	5 A la 50°C

Suplimentar

[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V conformitate cu IEC 60947-5 500 V conformitate cu VDE 0110
Durabilitate mecanica	1 Mcycles
Conexiuni - borne	Borne cu surub 2,5 mm ² solid Borne cu surub 2,5 mm ² flexibil
Cuplu de strangere	0,8 N.m - pornit borne cu surub
Inaltime	81 mm
Latime	8,75 mm
Adancime	60 mm
Greutate neta	0,016 kg

Mediu

Standarde	IEC 60947-5
Certificari produs	CEBEC OVE VDE NF-USE
Grad de protectie IP	IP20 conforming to VDE 0106
Tratament protector	TC
Temperatura ambientala de functionare	-5...50 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Altitudinea de functionare	$\leq 3000\text{ m}$ fără declarare

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	44 g
Inaltimea formei de impachetare 1	2,1 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1

Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	501 g
Inaltimea formei de impachetare 2	8 cm
Latimea formei de impachetare 2	9,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	23 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	80
Greutatea formei de impachetare 3	4,562 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------