

# LA1DX20

## Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO (sealed), front mounting, screw clamp terminals



### Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys D TeSys Deca
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
Nume scurt al dispozitivului	LA1
Compatibilitate gama	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Locul de montare	Fata
Compozitie contact pol	2 NO (sealed)
Contacts operation	Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare	125 V c.a. pentru protected contact 30 V c.c. pentru protected contact
[Ie] curent nominal de utilizare	0,1 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Standarde	SR EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificari produs	CB UL CSA CCC EAC UKCA

### Suplimentar

Durabilitate mecanica	5 Mcycles
Curentul minim de comutare	1 mA
Tensiunea minima de comutare	5 V
Rezistenta de izolatie	> 10 MΩ
Conexiuni - borne	Borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexibil cu Borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexibil fara Borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexibil cu Borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexibil fara Borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm <sup>2</sup> rigid Borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm <sup>2</sup> rigid
Cuplu de strangere	1,7 N.M - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm 1,7 N.M - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 1,7 N.m - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Inaltime	48 mm
Latime	44 mm
Adancime	39 mm
Greutate neta	0,04 kg

## Mediu

Caracteristica de mediu	Mediu dificil
Grad de protectie IP	IP2x conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector	TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare	-25...70 °C
Temperatura ambientală de funcționare	-25...70 °C

## Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	53,0 g
Înălțimea formei de impachetare 1	5,2 cm
Lățimea formei de impachetare 1	4,0 cm
Lungimea formei de impachetare 1	4,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2	80
Greutatea formei de impachetare 2	4,505 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	15,0 cm
Lățimea formei de impachetare 2	30,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40,0 cm
Înălțimea formei de impachetare 3	15 cm

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

## Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------