

# LA1KN31

## Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 3 No + 1 Nc - Borne Tip Clema Cu Surub



### Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys K
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
Nume scurt al dispozitivului	LA1
Compatibilitate gama	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K
Locul de montare	Fata
Compozitie contact pol	3 NO + 1 NC
Contacts operation	Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 25...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 600 V conformitate cu UL 60947-5-1 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber	10 A la <math>50^{\circ}\text{C}</math>
Standarde	SR EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificari produs	IECEE CB Scheme UL CSA CCC

### Suplimentar

Irms capacitatea nominala la inchidere	110 A la $\leq 690$ V c.a. conformitate cu SR EN 60947
Curent instantaneu de scurtcircuit	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Calibrul fuzibilului asociat	10 A gG la $\leq 690$ V conformitate cu SR EN 60947
Curentul minim de comutare	5 mA
Tensiunea minima de comutare	17 V
Distanta fara suprapunere	0,5 mm
Rezistenta de izolatie	$> 10$ M $\Omega$
Conexiuni - borne	Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34...1,5 mm <sup>2</sup> flexibil cu Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...4 mm <sup>2</sup> flexibil fara Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...4 mm <sup>2</sup> rigid Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34...1,5 mm <sup>2</sup> flexibil cu Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...4 mm <sup>2</sup> flexibil fara Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...4 mm <sup>2</sup> rigid
Cuplu de strangere	1,3 N.M - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 1,3 N.m - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Inaltime	30 mm
Latime	38 mm
Adancime	35 mm
Greutate neta	0,045 kg

## Mediu

Caracteristica de mediu	Mediu normal
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector	TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare	-50...80 °C
Temperatura ambientală de funcționare	-25...50 °C
Altitudinea de funcționare	2000 m

## Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	41,0 g
Înălțimea formei de impachetare 1	3,8 cm
Lățimea formei de impachetare 1	3,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1	4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2	100
Greutatea formei de impachetare 2	4,1 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	15 cm
Lățimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

## Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------