

## Product data sheet

### Characteristics

# LA1SK20

## Bloc De Contacte Auxiliar - 2 No - Pentru Tesys Sk



### Principal

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                         | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nume scurt al dispozitivului | LA1SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tip produs sau componenta    | Bloc de contacte auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compatibilitate produs       | LC1SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Operare contacte auxiliare   | Instantaneu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Compozitie contact pol       | 2 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conexiuni - borne            | Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...6 mm <sup>2</sup> solid<br>Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...4 mm <sup>2</sup> solid<br>Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,5...6 mm <sup>2</sup> flexibil cu<br>Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,35...2,5 mm <sup>2</sup> flexibil cu<br>Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,35...6 mm <sup>2</sup> flexibil fara<br>Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,35...1,5 mm <sup>2</sup> flexibil fara |

### Suplimentar

|                                               |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Locul de montare                              | Partea frontala                                                                                                                                       |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie            | 690 V conformitate cu SR EN 60947<br>690 V conformitate cu BS 5424<br>690 V conformitate cu VDE 0110 grupa C<br>690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15 |
| [Ue] tensiune nominala de functionare         | 690 V c.a. <= 400 Hz                                                                                                                                  |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber | 10 A (at 55 °C)                                                                                                                                       |
| Calibrul fuzibilului asociat                  | 10 A gL conforming to SR EN 60947<br>10 A gL conforming to VDE 0660                                                                                   |
| Cuplu de strangere                            | 0,8 N.m - pornit borne cu surub                                                                                                                       |
| Latime                                        | 27 mm                                                                                                                                                 |
| Greutate neta                                 | 0,022 kg                                                                                                                                              |

### Mediu

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Standarde                               | CSA C22.2 No 60947-5-1<br>SR EN 60947-5-1<br>UL 60947-5-1 |
| Certificari produs                      | Schema CB[RETURN]UE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]cULus   |
| Grad de protectie IP                    | IP2x                                                      |
| Tratament protector                     | TC conformitate cu IEC 60068                              |
| Temperatura ambientala de functionare   | -20...50 °C                                               |
| Temperatura ambietala pentru depozitare | -50...70 °C                                               |
| Altitudinea de functionare              | 2000 m fără declarare                                     |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 3,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 4,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 5,000 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 27,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | S01       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 60        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 15,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 15,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 1,774 kg  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P06       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 1920      |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 75,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 80,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 64,768 kg |

## Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                           |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                           |
| Directiva RoHS UE                      | Conform cu anumite exceptii                                                                                                                                                    |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                             |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                      |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                                                                         |
| Raport de mediu                        |  <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>                                           |
| Profil circularitate                   |  <a href="#">Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata</a>                              |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere. |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|