

Product data sheet

Characteristics

LA4DA1G

TeSys Deca, suppressor module, RC circuit,
50...127V AC



Principal

Gama	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	LA4D
Tip produs sau componenta	Module de suprimare
Compatibilitate produs	3P LC1D80...D150

Suplimentar

Mod de montare	Cu suruburi
Tehnologie de suprimare	Circuit RC
Tensiune circuit de comanda	50...127 V c.a. 50/60 Hz
Maximul varfurilor de tensiune	3 Uc

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,8 cm
Latime prima forma de impachetare	4,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,1 cm
Greutate prima forma de impachetare	16,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	78
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,473 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------