


Product data sheet

Characteristics

LA4DA2U

TeSys D - suppressor module - RC circuit -
110...240 V AC



Principal

Gama	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	LA4D
Tip produs sau componenta	Module de suprimare
Compatibilitate produs	3P LC1D80...D150 4P LC1D80004...D115004 4P LC1D40008...D80008

Suplimentar

Locul de montare	Sus
Mod de montare	Cu suruburi
Tehnologie de suprimare	Circuit RC
Tensiune circuit de comanda	110...240 V c.a. 50/60 Hz
Maximul varfurilor de tensiune	3 Uc
Greutate neta	0,018 kg

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
Temperatura de depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	22 g
Înălțimea formei de impachetare 1	2,7 cm
Lățimea formei de impachetare 1	4,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1	5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2	78
Greutatea formei de impachetare 2	1,88 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	15 cm
Lățimea formei de impachetare 2	15 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3	2496
Greutatea formei de impachetare 3	70,612 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	77 cm
Lățimea formei de impachetare 3	60 cm
Lungimea formei de impachetare 3	80 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------