



Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nume scurt al dispozitivului	LAD4
Tip produs sau componenta	Module de suprimare
Compatibilitate produs	3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

Suplimentar

Locul de montare	Fata
Mod de montare	Cu cleme
Tehnologie de suprimare	Circuit RC
Tensiune circuit de comanda	110...240 V c.a. 50/60 Hz
Maximul varfurilor de tensiune	3 Uc
Greutate produs	0,04 kg
Culoare	Gri inchis

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
Temperatura de depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	19 g
Înălțimea formei de impachetare 1	2 cm
Lățimea formei de impachetare 1	5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	192 g
Înălțimea formei de impachetare 2	6,2 cm
Lățimea formei de impachetare 2	7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	12 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3	100
Greutatea formei de impachetare 3	2,069 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	15 cm
Lățimea formei de impachetare 3	15 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------