

## Product data sheet

### Characteristics

# LAD4TB

## CONTACTOR BI-DIRECTIONAL LIMITING DIODE



### Principal

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Gama                         | TeSys   |
| Nume scurt al dispozitivului | LAD4  |
| Tip produs sau componenta    | Module de suprimare   |
| Compatibilitate produs       | 3P LC1D09...D38<br>4P LC1DT20...DT40<br>4P LC1D098...D258<br>CAD32, CAD50 |

### Suplimentar

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Locul de montare               | Latura                                   |
| Mod de montare                 | Cu cleme                                 |
| Tehnologie de suprimare        | Dioda limitatoare de varf bidirectionala |
| Tensiune circuit de comanda    | 24 V c.a.                                |
| Maximul varfurilor de tensiune | 2 Uc                                     |
| Greutate neta                  | 0,012 kg                                 |

### Mediu

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Standarde                             | SR EN 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Certificari produs                    | UL<br>CSA   |
| Grad de protectie IP                  | IP2x conformitate cu SR EN 60529  |
| Temperatura ambientala de functionare | -25...55 °C   |
| Temperatura de depozitare             | -40...80 °C   |

### Unitati de ambalare

|  |         |
|--|---------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1      | PCE     |
| Număr de produse în pachet                 | 1       |
| Greutate colet(Lbs)                        | 13,0 g  |
| Inaltimea formei de impachetare 1          | 1,1 cm  |
| Latimea formei de impachetare 1            | 5 cm    |
| Lungimea formei de impachetare 1           | 10 cm   |
| Tip unitate a formei de impachetare 2      | BB1     |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 10      |
| Greutatea formei de impachetare 2          | 135,0 g |
| Inaltimea formei de impachetare 2          | 3 cm    |
| Latimea formei de impachetare 2            | 10 cm   |
| Lungimea formei de impachetare 2           | 11 cm   |

|  |         |
|--|---------|
| Tip unitate a formei de impachetare 3      | S01     |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 70      |
| Greutatea formei de impachetare 3          | 1,17 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 3          | 15 cm   |
| Latimea formei de impachetare 3            | 15 cm   |
| Lungimea formei de impachetare 3           | 40 cm   |

### Sustenabilitatea ofertei

|  |  |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium   |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>   |
| Conform REACH fara SVHC                | Da   |
| Directiva RoHS UE                      | Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>   |
| Fara metale grele toxice               | Da   |
| Fara mercur                            | Da   |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>  |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>   |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

### Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|