

## Product data sheet

### Characteristics

## LAD4TS

TeSys Deca, suppressor module, bidirectional peak limiting diode, 72 V AC



### Principal

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gama                         | TeSys                                                                     |
| Nume scurt al dispozitivului | LAD4                                                                      |
| Tip produs sau componenta    | Module de suprimare                                                       |
| Compatibilitate produs       | 3P LC1D09...D38<br>4P LC1DT20...DT40<br>4P LC1D098...D258<br>CAD32, CAD50 |

### Suplimentar

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Locul de montare               | Lateral                                  |
| Mod de montare                 | Cu cleme                                 |
| Tehnologie de suprimare        | Dioda limitatoare de varf bidirectionala |
| Tensiune circuit de comanda    | 72 V c.a.                                |
| Maximul varfurilor de tensiune | 2 Uc                                     |
| Greutate neta                  | 0,012 kg                                 |

### Mediu

|                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarde                               | SR EN 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Certificari produs                      | UL[RETURN]CSA                                                                             |
| Grad de protectie IP                    | IP2x conformitate cu SR EN 60529                                                          |
| Temperatura ambientala de functionare   | -25...55 °C                                                                               |
| Temperatura ambietala pentru depozitare | -40...80 °C                                                                               |

### Unitati de ambalare

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE     |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 9,5 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 10,0 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 18,5 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 858,0 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S01     |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 100     |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 15,0 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 15,0 cm |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Lungime a doua forma de impachetare  | 40,0 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 86,0 kg |

## Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                             |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                 |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                                                                               |
| Directiva RoHS UE                      | Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                                                                                                       |
| Fara metale grele toxice               | Da                                                                                                                                                                               |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                               |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                                                                                                            |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                               |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>                                                                                                                                 |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                  |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|