

LADN04

Auxiliary contact block, TeSys Deca, 4NC, front mounting, screw clamp terminals



Principal

| | |
|---|---|
| Gama | TeSys TeSys Deca |
| Nume produs | TeSys D TeSys Deca |
| Tip produs sau componenta | Bloc de contacte auxiliar |
| Nume scurt al dispozitivului | LADN |
| Compatibilitate gama | TeSys D LC1D TeSys D CAD TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D |
| Locul de montare | Fata |
| Compozitie contact pol | 4 NC |
| Contacts operation | Instantaneu |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 690 V c.a. 25...400 Hz |
| [Ie] curent nominal de utilizare | 6 A la 120 V AC-15 1,04 A la 690 V AC-15 0,55 A la 125 V DC-13 0,1 A la 600 V DC-13 |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 600 V conformitate cu UL 60947-5-1 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber | 10 A la <60 °C |
| Standarde | SR EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 |
| Certificari produs | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA |

Suplimentar

| | |
|--|--|
| Irms capacitatea nominala la inchidere | 140 A c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1 250 A c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1 |
| Curent instantaneu de scurtcircuit | 100 A la <60 °C 1 s 120 A la <60 °C 500 ms 140 A la <60 °C 100 ms |
| Tip de protectie | GG fuse 10 A |
| Durabilitate mecanica | 30 Mcycles |
| Curentul minim de comutare | 5 mA |
| Tensiunea minima de comutare | 17 V |
| Timpul de nesuprapunere | 1,5 Ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC și NO 1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC și NO |
| Rezistenta de izolatie | > 10 MΩ |

| | |
|--------------------|--|
| Conexiuni - borne | Borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm ² flexibil cu Borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm ² flexibil fara Borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm ² flexibil cu Borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm ² flexibil fara Borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm ² rigid Borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm ² rigid |
| Cuplu de strangere | 1,7 N.M - cu șurubelnița plat Ø 6 mm 1,7 N.m - cu șurubelnița Philips Nr. 2 |
| Culoare | Gri inchis |
| Inaltime | 48 mm |
| Latime | 44 mm |
| Adancime | 42 mm |
| Greutate produs | 0,05 kg |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Caracteristica de mediu | Mediu normal |
| Grad de protectie IP | IP20 conformitate cu SR EN 60529 |
| Tratament protector | TH conformitate cu IEC 60068 |
| Temperatura de depozitare | -60...80 °C |
| Temperatura ambientală de functionare | -5...60 °C |
| Altitudinea de functionare | 3000 m |

Packing Units

| | |
|--|----------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Greutate colet(Lbs) | 62 g |
| Inaltimea formei de impachetare 1 | 4,2 cm |
| Latimea formei de impachetare 1 | 4,8 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1 | 5 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 2 | BB1 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 10 |
| Greutatea formei de impachetare 2 | 624 g |
| Inaltimea formei de impachetare 2 | 4,8 cm |
| Latimea formei de impachetare 2 | 8,6 cm |
| Lungimea formei de impachetare 2 | 25,5 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 3 | S03 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 160 |
| Greutatea formei de impachetare 3 | 10,46 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 3 | 30 cm |
| Latimea formei de impachetare 3 | 30 cm |
| Lungimea formei de impachetare 3 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH |  Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conform  Declaratia RoHS UE |
| Fara metale grele toxice | Da |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  Da |
| Regulamentul RoHS China |  Declaratia RoHS China |
| Raport de mediu |  Profilul Ambiental Al Produsului |
| WEEE | În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere. |

Contractual warranty

Garantie

18 luni
