

Product data sheet

Characteristics

LC1DPK12V7

Contactor Tesys Lc1-Dp - 3 Poli - 400 - 440 V
33,3 Kvar - Bobina 400 V C.A.



Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys LC1D.K TeSys Deca
Tip produs sau componenta	Capacitor duty contactor
Nume scurt al dispozitivului	LC1DPK
Aplicatie contactor	Corectie factor de putere
Descriere poli	3P
Power pole contact composition	3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare	Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 50/60 Hz
Putere reactiva nominala	20 KVAR la 220...240 V c.a. 50/60 Hz la <55 °C 33,3 KVAR la 400...440 V c.a. 50/60 Hz la <55 °C 48 KVAR la 660...690 V c.a. 50/60 Hz la <55 °C
Tipul circuitului de comanda	C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda	400 V c.a. 50/60 Hz
Contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor	1 NO + 2 NC
Suport de montare	Sina Placa
Standarde	IEC 60831 VDE 0560 NF C 54-100 IEC 60070
Certificari produs	CSA[RETURN]UL
Conexiuni - borne	Circuit de alimentare: conector 1 2,5 mm ² - cable stiffness: flexibil cu pini Circuit de alimentare: conector 1 4 mm ² - cable stiffness: solid cu pini Circuit de alimentare: conector 2 1,5 mm ² - cable stiffness: flexibil cu pini Circuit de alimentare: conector 2 4 mm ² - cable stiffness: solid cu pini
Cuplu de strangere	Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conector

Suplimentar

Tip contacte auxiliare	Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1 Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
------------------------	---

Mediu

Grad de protecție IP	IP2x conformitate cu SR EN 60529 IP2x conformitate cu VDE 0106
Tratament protector	TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Temperatura ambientală de funcționare	-5...60 °C
Temperatura ambientală pentru depozitare	-60...80 °C
Altitudinea de funcționare	0...3000 m
Înălțime	180 mm
Latime	75 mm
Adâncime	150 mm
Greutate netă	1,3 kg

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	19 cm
Latime prima formă de împachetare	13 cm
Lungime prima formă de împachetare	17 cm
Greutate prima formă de împachetare	1,652 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fără SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fără metale grele toxice	Da
Fără mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------