

Product data sheet

Characteristics

LC4D12AP7

Pornire motor DOL pe contrapanou - Tesys
LC4-D - 12A - bobina 230VAC



Principal

Gama de produse	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	LC4
Tip produs sau componenta	Demaror DOL
Putere motor kW	3 KW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz 7,5 KW la 500 V c.a. 50/60 Hz 5,5 KW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz 5,5 KW la 415 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
Categorie de utilizare	AC-3
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50/60 Hz
[Ie] curent nominal	16 A

Suplimentar

Compozitie dispozitiv	Separator siguranta Contactor
Suport de montare	Placa
Latime	86 mm
Inaltime	173 mm
Adancime	98 mm
Greutate neta	0,87 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	11,8 cm
Latime prima forma de impachetare	11,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	20,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	848,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului

Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.
Garanție contractuală	
Garantie	18 luni