

Product data sheet

Characteristics

LE6D12V7

Demaror Stea-Triunghi Capsulat - Tesys Le6-D
- 11 Kw - Bobina 400 V C.A.



Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului	LE6D
Tip produs sau componenta	Enclosed star-delta starter
Aplicatie a dispozitivului	Standard
Material	Policarbonat
Categorie de utilizare	AC-3
Compozitie dispozitiv	Thermal overload relay comandat separat Star-delta contactors Separator siguranta Mechanical interlock
Putere motor kW	5,5 KW la 220 V c.a. 50/60 Hz 11 KW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz 11 KW la 415 V c.a. 50/60 Hz 11 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	400 V c.a. 50/60 Hz
Calibrul fuzibilului asociat	25 A 10 x 38 mm aM
Tip de control	Intrerupator cu revenire start verde I Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O

Suplimentar

Numarul intrarii de cablu	2 ISO20 top 2 ISO25 top 2 ISO32 top 2 ISO40 top 2 ISO20 jos 2 ISO25 jos 2 ISO32 jos 2 ISO40 jos
Latime	186 mm
Inaltime	348 mm
Adancime	175,5 mm
Greutate neta	3,9 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK07 conforming to SR EN 60529
Standarde	IEC 60947-4-1
Temperatura ambientala de utilizare	-5...40 °C
Caracteristica de mediu	Mediu standard
Certificari produs	UKCA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	29,0 cm
Latime prima forma de impachetare	28,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	46,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	3,94 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	77,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	32,14 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------