

Product data sheet

Characteristics

LE8K095V7

Demaror Nerevers. Dol Capsulat - Tesys Le8-K
- 9 A - Bobina 400 V C.A.



Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului	LE8K
Tip produs sau componenta	Enclosed DOL reversing starter
Aplicatie a dispozitivului	Standard
Material	Policarbonat
Categorie de utilizare	AC-3
Compozitie dispozitiv	Thermal overload relay comandat separat Reversing contactor Separator siguranta
Putere motor kW	4 KW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz 4 KW la 415 V c.a. 50/60 Hz 4 KW la 440 V c.a. 50/60 Hz 2,2 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	400 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	9 A
Calibrul fuzibilului asociat	12 A 10 x 38 mm aM
Tip de control	Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O Intrerupator cu revenire start săgeată jos Intrerupator cu revenire start săgeată sus

Suplimentar

Numarul intrarii de cablu	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 ISO20 top 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos 4 ISO20 jos
Latime	175 mm
Inaltime	165 mm
Adancime	146 mm
Greutate neta	1,6 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK09 conforming to SR EN 60529
Standarde	IEC 60947-4-1
Temperatura ambientala de utilizare	-5...40 °C
Caracteristica de mediu	Mediu standard

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	17,5 cm
Latime prima forma de impachetare	17,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	24,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,74 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------