

Product data sheet

Characteristics

LGY412548

Linery DS, bloc de distributie surub 4P, 125A, 48 orificii



Principal

Gama	Linery
Nume produs	Linery DS
Tip produs sau componenta	Bloc de distributie

Suplimentar

Suport de montare	Sina DIN
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial
Descriere poli	4P
lesiri caseta de distributie	4 x 12 holes
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N 440 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	125 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	4,2 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	26 kA
Conexiuni - borne	Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5...16 mm ² rigid Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5...10 mm ² flexibil cu Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 10...35 mm ² rigid Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 4...25 mm ² flexibil cu Distributie borna cu surub 7 cablu(ri) 2,5...25 mm ² rigid Distributie borna cu surub 7 cablu(ri) 1,5...16 mm ² flexibil cu
Cuplu de strângere	Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 7,5 mm Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 7,5 mm Alimentare 2,5 N.m plat şurubelniţă 9 mm Alimentare 2,5 N.m PZ2 şurubelniţă 9 mm Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 6,5 mm Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 6,5 mm
Pasi de 9 mm	14
Inaltime	100 mm
Latime	126 mm
Adancime	50,5 mm
Greutate neta	0,386 kg
Culoare	Alb (RAL 9003)

Mediu

Grad de poluare	3
Categorie de supratensiune	III
Rigiditate dielectrica	2500 V
Standarde	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura ambientală de funcționare	-25...55 °C

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	458,0 g
Înălțimea formei de impachetare 1	5,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	10,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1	13,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 2	272
Greutatea formei de impachetare 2	136,576 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	50 cm
Latimea formei de impachetare 2	80 cm
Lungimea formei de impachetare 2	120 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	34
Greutatea formei de impachetare 3	16,104 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------