


Product data sheet

Characteristics

LGY412560

Linergy DS - screw distribution block 4P - 125A
- 60 holes



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy DS
Tip produs sau componenta	Bloc de distributie

Suplimentar

Suport de montare	Sina DIN
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial
Descriere poli	4P
lesiri caseta de distributie	4 x 15 holes
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N 440 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	125 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	4,2 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	28 kA
Conexiuni - borne	Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 10...35 mm ² rigid Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 6...35 mm ² flexibil cu Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 6...35 mm ² rigid Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 4...25 mm ² flexibil cu Distributie borna cu surub 11 cablu(ri) 1,5...16 mm ² rigid Distributie borna cu surub 11 cablu(ri) 1,5...10 mm ² flexibil cu
Cuplu de strângere	Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 6,5 mm Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 6,5 mm Alimentare 2,5 N.m plat şurubelniţă 9,5 mm Alimentare 2,5 N.m PZ2 şurubelniţă 9,5 mm Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 8,5 mm Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 8,5 mm
Pasi de 9 mm	20
Inaltime	100 mm
Latime	174 mm
Adancime	50,5 mm
Greutate neta	0,562 kg
Culoare	Alb (RAL 9003)

Mediu

Grad de poluare	3
Categorie de supratensiune	III
Rigiditate dielectrica	2500 V
Standarde	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.