

Product data sheet

Characteristics

LUFN20

Contacte Auxiliare Luf - 2No



Principal

Gama	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	LUFN
Tip produs sau componenta	Contact auxiliar

Suplimentar

Compozitie contact auxiliar	2 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare	≤ 250 V c.a. ≤ 250 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V conformitate cu CSA 250 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 250 V conformitate cu UL
[Ith] curent termic conventional in aer liber	5 A
Tensiune de comutatie minima	17 V
Curentul minim comutat	5 mA
Greutate neta	0,05 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,5 cm
Latime prima forma de impachetare	3,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	47,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,162 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------