

Product data sheet

Characteristics

MGU3.101.18

Unica - comutator basculant - monodir. - 10 AX
250 VAC - 1 m - alb



Principal

Range of product	Unica
Denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Funcție de comutare	1-pole 1-way
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control
Echipament furnizat	Conexiune internă de forță
Tenta de culoare	White

Suplimentar

Curent nominal	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Durabilitate electrica	10000 cic
Rezistenta de izolatie	> 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Distanta de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar de module	1 modul
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2.5 Mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Material	ASA + PC: mechanism cover
Mod de fixare	Clipsare
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Adancime	34 mm
Adancime de montaj	22 mm
Greutate neta	0,0174 kg
Temperatura ambientala de functionare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Standarde	Directiva LV Directiva EMC EN 60669-1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Caracteristica de mediu	Acetonă Decolorant Fluid de curățare a geamurilor Benzină Alcool Săpun lichid Ulei Rezistent UV

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	20 g
Înălțimea formei de impachetare 1	4 cm
Latimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	270 g
Înălțimea formei de impachetare 2	4,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	13,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	33,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	120
Greutatea formei de impachetare 3	3,727 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------