

## Product data sheet

### Characteristics

# MGU3.207.25

Unica - Buton Comutator - 10 A, 250 V C.A. - 2 M - Fildes



### Principal

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Denumire	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Functie de comutare	2 cai
Aplicatie comutator	Jaluzeza cu rola
Curent nominal	10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Actuator	Intrerupator cu revenire
Numar de module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare placa de acoperire	Fildes

### Suplimentar

Tip si compozitie contacte	1 C/O
Blocare mecanica	Interblocaj între sus/jos
Curent nominal intrerupt	2,5 A pentru motor
Distanta de deschidere	> 3 mm
Marcaj	UP Jos
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	2.5 Mm <sup>2</sup> flexible cable 2.5 mm <sup>2</sup> rigid cable
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Durabilitate electrica	40000 cycles, cos phi = 0.6
Rezistenta de izolatie	> 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	ASA + PC: mechanism cover
Standarde	EN 60669-1 Directiva EMC Directiva LV
Temperatura ambientala de functionare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Adancime de montaj	22 mm
Adancime	34 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,0382 kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Rezistent UV Alcool Acetonă Fluid de curățare a geamurilor Benzină Săpun lichid Decolorant Ulei

## Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	38,5 g
Înălțimea formei de impachetare 1	4,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	451 g
Înălțimea formei de impachetare 2	4,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	13,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	33 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	40
Greutatea formei de impachetare 3	2,039 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

## Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------