

Product data sheet

Characteristics

MGU3.462.18

Unica, Izolatie Tv Simpla, Tata Individual, 2 M, Alb



Principal

Gama	Unica
Denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	SAT socket
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Tip priza TV	Individuala
Culoare	Alb

Suplimentar

Conector SAT	Tata IEC 9.52 mm
Atenuare traseu	11 dB TV semnal5...2150 MHz
Flux de curent c.c.	Nu
Numar pe linie	1
Numar module	2 module
Material	ASA + PC: capac mecanism
Mod de fixare	Clipsare
Adancime	28 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime de montaj	18 mm
Greutate neta	0,073 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Temperatura ambientala de functionare	15...35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	0...35 °C
Caracteristica de mediu	Ulei Rezistent UV Acetona Benzina Sapun lichid Alcool Decolorant Fluid de curatare a geamurilor
Standarde	EN 50083-2 EN 50083-4 EN 50083-1 UNE 20-523-79 (2e) DIN 45325 R.D. 1/1998 EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica R.D. 279/1999 DIN 45330

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	58,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	4,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	33,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	645,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,852 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------