

Product data sheet

Characteristics

MGU3.786.18

Unica, Sonerie Electronica, 230 V C.A., 2 M,
Clipsare, Alb



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Semnalizare
Tip produs sau componenta	Sonerie electronica
Denumire	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50/60 Hz
Numar module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Consum de curent	14 mA
Tip de setare	5 melodii programabile
Montare dispozitiv	Incastrat
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Nivel acustic	70 dB/1m
Sectiune cablu	0,75...1,5 Mm ² flexibil cablu 0,75...1,5 mm ² rigid cablu
Dispozitive auxiliare conectate	10 intrerupatoare cu revenire conectate in paralel 3 lampi indicatoare conectate in paralel
Material	ASA + PC: capac mecanism
Standarde	IEC 62080
Certificari produs	UE
Temperatura ambientala de functionare	15...30 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	0...35 °C
Adancime de montaj	33 mm
Adancime	44 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,11 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Fluid de curatare a geamurilor Acetona Rezistent UV Decolorant Ulei Sapun lichid Alcool Benzina

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,0 cm
Latime prima forma de impachetare	8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	141,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	15 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,427 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	288
Inaltime a treia forma de impachetare	75 cm
Latime a treia forma de impachetare	80 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60 cm
Greutate a treia forma de impachetare	53,664 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------