

Product data sheet

Characteristics

MGU6.103.865

Unica Plus - Rama - 3 Module - Gri/Alb



Principal

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Plus
Numar de module	3 module
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Gri cețos
Culoare decoratiune	White

Suplimentar

Material	ASA + PC parte intermediară ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	116 mm
Latime	80 mm
Adancime	13,7 mm
Greutate neta	0,021 kg
Segment de piata	Rezidențial Clădiri comerciale mici

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Rezistent UV Ulei Benzină Decolorant Acetonă Săpun lichid Fluid de curățare a geamurilor Alcool

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	26 g
Inaltimea formei de impachetare 1	2 cm
Latimea formei de impachetare 1	8,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1	12,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	334 g
Inaltimea formei de impachetare 2	7,6 cm
Latimea formei de impachetare 2	9,6 cm

Lungimea formei de impachetare 2	32 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	30
Greutatea formei de impachetare 3	1,457 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------