

Product data sheet

Characteristics

NSYS3X8830

Spacial S3X Inoxidabil 304L, Scotch Brite®
Finish, H800Xw800Xd300 Mm.



Principal

Gama	Spacial
Nume produs	Spacial S3X
Tipul incintei	Multifuncțional
Categorie	Carcasă compactă
Înălțime nominală	800 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Montare pe perete
Compoziție dispozitiv	1 corp 1 ușă 2 încuietoare:ușă 2 perforated vertical profile drilled:ușă

Suplimentar

Tip corp	Corp dintr-o singură piesă, cross-shaped structure Sina din fata in forma de jgheab
Tip usa	Opac
Numar de usi	Fata frontala:1usa(usi)
Parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
Tip incuietoare	2 points lock, 3 mm double-bar
Descriere placa de montare	Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe	Fără placă cu presetupe
Accesibilitate pentru operare	Frontal
Parti demontabile	Ușă cu balamale
Material	Body and door:stainless steel 304L Lock:Zamak Balama:otel inoxidabil
Finisare suprafata	Body and door:Scotch-Brite® brushed Lock:chromium plated
Greutate neta	32 kg

Mediu

Standarde	IEC 62208
Certificari produs	UL 508 tip A[RETURN]CAN/CSA 22
Grad de protectie IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262
Caracteristica de mediu	Corrosive Specific hygiene

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	32,0 cm
Latime prima forma de impachetare	82,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	82,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	30,4 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	179,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	100,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	266,5 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------