

Product data sheet

Characteristics

NSYSM20860T

Spacial Sm Carcasa Compacta Cu Usa Cu Geam - 2000X800X600 Mm



Principal

Gama	Spacial
Nume produs	Spacial SM
Tip produs sau componenta	Carcasă compactă
Aplicatie	Multifuncțional
Tip accesorii de instalare	Floor-standing
Compozitie dispozitiv	1 corp 1 placă presetupe 1 sistem de blocare cu maner:ușă 4 mounting plate bracket 1 ușă
Parti demontabile	Ușă cu surub balama Suport placa de montaj cu surub
Inaltime nominala dulap	2000 mm
Latime nominala dulap	800 mm
Adancime nominala dulap	600 mm

Suplimentar

Numar de usi	Frontal:1usa(usi)
Parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
Tip usa	Transparent
Tip incuietoare	4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
Tip corp	Corp dintr-o singură piesă cu panou spate sudat Parte frontala care formeaza un cadru rigid cu colturi sudate
Descriere placa de montare	Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe	Standard
Intrare cablu	1 intrare
Material	Ușă:Sticla securizata Corp:Tabla de otel Ușă:Tabla de otel Balama:zamac
Finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
Culoare	Carcasă:Gri (RAL 7035) Mâner:negru (RAL 9005)
Accesibilitate pentru operare	Frontal
Greutate neta	110 kg

Mediu

Standarde	IEC 62208
Certificari produs	UL[RETURN]BV[RETURN]DNU
Grad de protectie IK	IK08 conformitate cu IEC 62262
Grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	213,0 cm
Latime prima forma de impachetare	84,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	69,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	110,0 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------