

Product data sheet

Characteristics

NSYTBS342916HT

Cutie Abs Ip66 Ik07 Ral7035

Int.H325W275D160 Ext.H341W291D168

Capac Transp. H60



Principal

Gama	Thalassa
Nume produs	Thalassa TBS
Aplicatie a dispozitivului	Multifuncțional
Categorie	Cutie industrială
Înălțime	341 mm
Lățime	291 mm
Adâncime	168 mm
Înălțime interioară	325 mm
Adâncime interioară	275 mm
Adâncime interioară	160 mm
Montare dulap	Montaj pe perete
Compoziție dispozitiv	1 corp 1 capac 4 șurub pentru acoperiș
Tip corp	O piesă turnată
Tip capac frontal	Capac mare transparent
Fixare rama	Șuruburi de plastic
Tip incuietore	Captive screw plat în afara zonei asigurate
Parti demontabile	Capac cu șuruburi prizoniere

Suplimentar

Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Culoare	Gri (RAL 7035) Transparent
Standarde	IEC 62208
Certificari produs	TÜV
Clasa de izolație electrică	Clasa II
Grad de protecție IP	IP66 conformitate cu NEMA 4.4X
Grad de protecție IK	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Temperatura ambiantă pentru depozitare	-15...40 °C
Temperatura de funcționare	-25...60 °C
Greutate netă	1,7 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de împachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de împachetare	1
Înălțime prima forma de împachetare	18,5 cm
Lățime prima forma de împachetare	30,0 cm
Lungime prima forma de împachetare	36,0 cm
Greutate prima forma de împachetare	1,671 kg

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	3
Inaltime a doua forma de impachetare	40,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,28 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a treia forma de impachetare	36
Inaltime a treia forma de impachetare	135,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	80,0 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------