

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYTBS885

Cutie Abs Ip66 Ik07 Ral7035 Int.H80W80D65  
Ext.H89W89D51 Capact Opac H10



### Principal

Gama	Thalassa
Nume produs	Thalassa TBS
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Multifuncțional
Categorie	Cutie industrială
Inaltime	89 mm
Latime	89 mm
Adancime	54 mm
Inaltime interioara	80 mm
Adancime interioara	80 mm
Adancime interioara	47 mm
Montare carcasa	Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv	1 corp 1 capac 4 șurub pentru acoperiș
Cantitate pe set	Set de 5
Tip corp	O piesă turnată
Tip de capac frontal	Capac simplu mic
Fixare rama	Șuruburi de metal
Tip incuietoare	Captive screw plat în afara zonei asigurate
Parti demontabile	Capac cu șuruburi prizoniere

### Suplimentar

Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Culoare	Gri (RAL 7035)
Standarde	IEC 62208
Certificari produs	TÜV
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Grad de protectie IP	IP66 conformitate cu NEMA 4.4X
Grad de protectie IK	IK07 conformitate cu IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Temperatura de depozitare	-15...40 °C
Temperatura de functionare	-25...60 °C
Greutate produs	0,096 kg

### Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	80,41 g
Inaltimea formei de impachetare 1	5,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	9 cm
Lungimea formei de impachetare 1	9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	5

Greutatea formei de impachetare 2	459 g
Inaltimea formei de impachetare 2	9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	9,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	29 cm

### Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>

### Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------