


Product data sheet

Characteristics

NSYTRV42SF5LD

Placi Adaptoare Pt Vers.Plazorzt D320Mm
Montare Pe 1 Uspnsypapl/Dpla/Dlp/Brf/Brp



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului	TRV
Tip cutie de borne	Deconectare prin ardere
Nivelul blocului terminal	1
Mod de montare	Clipsabil
Sectiune nominala	4 mm ²
Lungime	72,5 mm
Culoare	Negru
Cantitate pe set	Set de 50

Suplimentar

Dimensiune siguranta fuzibila	5 x 20 mm
Latime	8,2 mm
Inaltime	56,5 mm
Conexiuni - borne	1 x borna cu surub amonte 1 x borna cu surub aval
Number of connections	2
Pozitie de conectare	Sideways
Numarul de intrari de masurare	0
Sectiune cablu	0,2...4 Mm ² , flexibil fara 0,2...4 mm ² , solid
Cuplu de strangere	0,5...0,8 N.m
Lungime de dezizolare conductor	8 mm
Tip instrument	Connection screwdriver Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare	500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
[In] curent nominal	6,3 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 12 A cURus 6,3 A CSA
Material	Poliamida 6/6 carcasa izolanta
Pierdere dielectrica	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica	3,7 at 1 MHz
Rezistivitate	10000 MΩ.M conformitate cu IEC 60093 10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei	1000 GΩ conformitate cu IEC 60093 1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluj	500 CTI (> 400 kV) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara	V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate neta	20 g
Echiptament furnizat	12...30 V light indicator

Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial

Mediu

Certificari produs	EAC CSA cURus
Rigiditate dielectrica	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	18,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	11,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	31 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2	400
Greutatea formei de impachetare 2	8,4 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	30 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3	50
Greutatea formei de impachetare 3	988,0 g
Inaltimea formei de impachetare 3	6,5 cm
Latimea formei de impachetare 3	11,5 cm
Lungimea formei de impachetare 3	31 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------