

Product data sheet

Characteristics

RUZSC3M

Priza Ruz - Contact Separat - 12 A - 250 V -
Conector - Pt. Releu Rumc3



Principal

Gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta	Priza
Aranjare borne de contact	Separat
Compatibilitate produs	Releu ambroabil RUM cu 3 C/O contact
Forma a pinului	Cilindric
Nume scurt al dispozitivului	RUZ
Cantitate indivizibila de vanzare	10

Suplimentar

[I _{th}] curent termic conventional in aer liber	12 A
[U _e] tensiune nominala de functionare	< 250 V
Cuplu de strangere	< 1 N.m pentru M3.5 şurub(uri)
Mod de fixare	Cu şurub (panou) Prindere cu cleme (sina DIN simetrica, 35 mm)
Marcaj	CE
Latime	36 mm
Greutate neta	0,1 kg

Mediu

Conexiuni - borne	Conector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini Conector, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu Conector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
Standarde	IEC 61984
Certificari produs	CSA UL
Temperatura de depozitare	-40...85 °C
Temperatura ambientala de functionare	-40...55 °C
Grad de protectie IP	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Rigiditate dielectrica	2500 V

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	88 g
Înălțimea formei de impachetare 1	3,4 cm
Latimea formei de impachetare 1	6,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1	9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	884 g

Inaltimea formei de impachetare 2	10 cm
Latimea formei de impachetare 2	10,6 cm
Lungimea formei de impachetare 2	18 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	80
Greutatea formei de impachetare 3	7,571 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------