


## Product data sheet

### Characteristics

# SDN3100368

Priza simpla, Impamantare Laterala-16A Ip44 obturatoare, Capac, Fara rama Titan



### Principal

Range name	Sedna
Function	Priza
Delivery form	Fara rama
Configuratie poli priza	2P + E cu obturatoare
Descriere priza standard	Impamantare
Curent nominal	16 A la 250 V c.a.

### Suplimentar

Gama de puteri	3680 W
Kind of terminals	Borne lift
Terminal capacity	2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	13 mm
Material of visible parts	PC
Finisaj suprafata	Lucios
Mod de fixare	Claws, span of claws working range: 52...69 mm Screws
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	49,3 mm
Depth of visual part	18 mm
Greutate neta	0,077032 kg

### Mediu

Standarde	IEC 60884-1
Certificari produs	GOST-R
Grad de protectie IP	IP44

### Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	79,5 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4,8 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1	7,1 cm

## Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------