

Product data sheet

Characteristics

SDN3501470

Sedna, lesire Intermediara TV-R-Sat, 4Db fara Cadru Grafit



Principal

Nume gama	Sedna
Gama	Sedna
Functie	Priza TV-R-SAT
Aplicatie a dispozitivului	Suport media
Forma de livrare	Mecanism cu placa centrala
Tip priza TV	Priza intermediara (trecere)
Compozitie dispozitiv	Suport inel
Culoarea ramei decorative	Grafit

Suplimentar

Tip conector TV	1 tata IEC 9,52 mm
Tip conector FM	Femela IEC 1
Tip conector SAT	1 tip F
Numar de iesiri	3
Pierdere prin	4 dB
Atenuare maxima	4 DB pentru TV semnal pentru 5...862 MHz frecventa 10 DB pentru R semnal pentru 88...125 MHz frecventa 3 dB pentru SAT semnal pentru 950...2400 MHz frecventa
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Tip borne	Lucios
Marcaj	Cu marcaj
Instalare	Incastrat
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:55...70 mm Suruburi
Inaltime	70 mm
Latime	64 mm
Adancime	40 mm
Adancimea partii vizuale	17,4 mm
Greutate neta	0,10835 kg

Mediu

Marca de conformitate	CE
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	108,900 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,094 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	13,732 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------