


Product data sheet

Characteristics

SDN5100168

Sedna - Priza Tel+Date - Rj11 + Rj45 Cat.5E
Utp Fara Rama Titan



Principal

Gama	Sedna
Function	Priză telefon și date
Delivery form	Fara rama
Tip priza telefon	RJ11
Data connector type	RJ45 - category 5e UTP
Cover plate color	Titan

Suplimentar

Wire structure	Rigid
Kind of terminals	IDC RJ45 Borne cu suruburi RJ11
Material of visible parts	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata	Lucios
Installation	Ingropat
Mod de fixare	Claws, span of claws working range: 48...81 mm Screws
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	36 mm
Depth of visual part	14,5 mm
Greutate neta	0,05881 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	60 g
Inaltimea formei de impachetare 1	3,8 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1	7,1 cm

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Raport de mediu

 [Profilul Ambiental Al Produsului](#)

WEEE

În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie

18 luni
