



### Principal

Gama de produse	Harmony Solid State Relays
Tip produs sau componenta	Heat sink

### Suplimentar

Compatibilitate produs	1 releu static SSR pornit panou
Rezistență termică	2.5 °C/W
Suport de montare	Panou
Material	Aluminiu
Finisaj suprafata	Negru anodizat
Suprafata □i suprafata utila	336 cm <sup>2</sup>
Numarul gaurilor de montaj	2 cu UNC 8-33 fir
Cuplu de strangere	1,7...2,2 N.m
Cantitate indivizibila de vanzare	1
Latime	58,9 mm
Inaltime	40,6 mm
Adancime	52,3 mm
Greutate neta	0,100 kg

### Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	180,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	6 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1	10,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2	60
Greutatea formei de impachetare 2	10,8 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	30 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

## Dimensions

