

Product data sheet

Characteristics

VCFN40GE

Intrerupator De Sarcina Capsulat Vario Vcfn - 3
Poli - 32 A



Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys Mini-VARIO
Nume scurt al dispozitivului	VCFN
Tip produs sau componenta	Emergency stop switch disconnecter
Nivel de performanta	Standard
Descriere poli	3P
Tip de control	Maner rotativ
Culoare maner	Rosu
Culoare placa frontala maner	Galben
Blocare cu lacat pentru maner rotativ	Intre 1 si 3 lacate 4...8 mm

Suplimentar

Marcaj	0 - 1
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
[Ithe] curent termic conventional in incinta	32 A
Putere nominala de functionare in W	15 KW la 400 V (AC-23) 11 kW la 400 V (AC-3)
Clasa de dificultate intermitenta	30
Making capacity (I Rms)	400 A la 400 V AC-21A
[Icw] rated short-time withstand Rms current	960 A la 400 V durata: 1 s
Curent nominal conditional de scurtcircuit	10 kA la 400 V
Potrivirea pentru izolatie	Da
Rezistenta la foc	960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1
Dimensiunea manerului placii frontale	60 x 60 mm
Inaltime	131 mm
Latime	82,5 mm
Adancime	106 mm
Greutate neta	0,512 kg

Mediu

Standarde	IEC 60947-4-1
Tratament protector	TC
Rezistenta mecanica	Vibrații 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6 Șocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	11,200 cm
Latime prima forma de impachetare	13,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	349,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	7
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,768 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------